

## Käyttöohje



### OMINAISU

1. Korkeussäätömekanismi hammastangolle lukitusnupilla
2. Asteikko molemmilla puolilla korkeudensäätöä varten.
3. 1/4" kierteinen kiinnike laserin kiinnittämiseksi.
4. 1/4" & 5/8" kierreholkit pohjassa jalustaan kiinnittämistä varten.
5. Magneetit takapuolella.
6. V-urat takana ja pohjassa.
7. Aukot naulakiinnitystä varten takana ja pohjassa.
8. Ripustuspaikka nauvoja tai ruuveja varten takapuolella.
9. Lisäkiinnitysryhmän avulla voit asentaa laserin kipsilevyn kantaviin rakenneprofiileihin tai akustisiin kattoihin.
10. Lisäkiinnitysryhmä mahdollistaa korkeuden lisäsäädön.

